

# Prenosnik EMGA-60-A-G8-60P

Broj artikla: 8141738

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zazor zakretanja	0,27 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	8:1
Maks. brzina obrtanja pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	18 Nm
Moment inercije prenosnika	0,243 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	29 Nm
Maks. stepen delovanja	93 %
Krutost na zakretanje	1,6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1.700 g
Prenosnik interface - gonjena strana	60G 60P
Materijal - napomena	RoHS komfornost