


Prenosnik EMGA-80-P-G12-EAS-80

Broj artikla: 8141742

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prenosnika | 80 mm |
| Veličina prirubnice motora | 80 mm |
| Zazor zakretanja | 0,15 deg |
| Vrsta pogona | Planetarni prenosnik |
| Prenosni odnos prenosnika | 12:1 |
| Maks. brzina obrtanja pogona | 7.000 1/min |
| Pogonska temperatura prenosnika | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 120 Nm |
| Moment inercije prenosnika | 0,589 kgcm ² |
| Maks. izlazni obrtni moment | 240 Nm |
| Maks. stepen delovanja | 97 % |
| Krutost na zakretanje | 10,2 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 2.500 g |
| Prenosnik interface - gonjena strana | 80G 80P |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |