


Reduktor EMGA-80-A-G12-100A

Broj dela: 8141748

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Torzioni zazor	0.25 deg
Vrsta regulatora	Ugaoni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	12:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	120 Nm
Maseni moment inercije reduktora	1.379 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	240 Nm
Maks. stepen delovanja	94 %
Zaštita od obrtanja	5 Nm/arcmin
Težina proizvoda	5100 g
Interfejs reduktorskog pogona	80G 100A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen