


Reduktor EMGA-60-P-G8-SST-57

Broj dela: 8141764

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------------|-------------------------|
| Veličina prirubnice reduktora | 60 mm |
| Veličina prirubnice motora | 57 mm |
| Torzioni zazor | 0.17 deg |
| Vrsta regulatora | Planetarni prenosnik |
| Prenosni odnos reduktora | 8:1 |
| Maks. broj obrtaja pogona | 13000 rpm |
| Radna temperatura reduktora | -25 °C...90 °C |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Vrsta zaštite | IP54 |
| Trajni obrtni momenat uzgona | 18 Nm |
| Maseni moment inercije reduktora | 0.067 kgcm ² |
| Maks. vođenog obrtnog momenta | 29 Nm |
| Maks. stepen delovanja | 97 % |
| Zaštita od obrtanja | 2.4 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 900 g |
| Interfejs reduktorskog pogona | 60G 57A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |