

Dupla nipla NPFC-DS-G38-G12-M

Broj dela: 8142589

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal navojnog vijka	Mesing, niklovani
Veličina posude	10
Radni pritisak	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni moment pritezanja, pneumatski priključak 1	47.9 Nm
Nominalni obrtni moment pritezanja, pneumatski priključak 2	38.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	36.36 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	PVC