

Dupla nipla NPFC-DS-G12-G12-M

Broj dela: 8142590

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Radni materijal navojnog vijka | Mesing, niklovani |
| Veličina posude | 10 |
| Radni pritisak | -0.95 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Nominalni obrtni moment pritezanja, pneumatski priključak 1 | 47.9 Nm |
| Nominalni obrtni moment pritezanja, pneumatski priključak 2 | 47.9 Nm |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 37.23 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/2 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | PVC |