


# Reducir nipla NPFC-RS-G18-M5-MF

Broj dela: 8142593

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal navojnog vijka	Mesing, niklovani
Veličina posude	10
Radni pritisak	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja, pneumatski priključak 1	10.55 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	8.32 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	PVC