

Utični priključak NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10

Broj artikla: 8144600

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	4 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Varijante	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 4
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	7 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	6,82 g
Vrsta pričvršćenja	Internal hex A/F 4
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of threaded seal	Aluminijum TPEE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući