


# gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Broj artikla: 8146634

Novo

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	16
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Vertical gripper mounting
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	95 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material screws	visokolegirani čelik visokolegirani čelik, nerđajući
Material bracket	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of centring elements	visokolegirani čelik