


# Mrežni deo CACN-11A-7-20-G2

Broj artikla: 8149585

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	96 mm
Visina	130 mm
Dužina	179 mm
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija
Primarno napajanje	3-fazno
Ulazna struja	1,7 - 2,1 A
Nazivni izlazni napon DC	48 V
Nazivna izlazna struja	20 A
Područje ulaznog napona AC	400 ... 500 V
Premošćenje kvara mreže	25 ms
Mrežna frekvencija	45 ... 65 Hz
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	2.500 g
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Materijal - napomena	RoHS komformnost