

Kablski navojni spoj NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Broj artikla: 8151587

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-40 ... 75 °C
Mehanička zaštita	IP66 IP68
Note on degree of protection	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex eb IIC Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tb IIIC Db
Ex temperatura okoline	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
Veličina	M20x1,5
Prečnik kabela	4 ... 13 mm
Boja	plavo/crno
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
Težina proizvoda	13 g
Veličina kontejnera	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS komformnost