


Priključni set DADG-AK-G8-16-50

Broj dela: 8152384

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | 16 |
| Hod | 50 mm |
| Radni pritisak | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Maks. obrtni momenat pritezanja | 1.5 Nm |
| Dozvoljeno odstupanje obrtnog momenta pritezanja | ± 10 % |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1 | 0.7 Nm |
| Težina proizvoda | 15.5 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal adaptera | Epoksidna smola |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal vijaka | Čelik, premazan |