

Komplet za priključak DADG-AK-G8-20-40

Broj artikla: 8152390

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | 20 |
| Hod | 40 mm |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 116 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 3 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 10 % |
| Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1 | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 37,5 g |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Material adapter | Epoksidna smola |
| Material seals | FPM |
| Material screws | Coated steel |