

Zaptivni prsten OL-1

Broj artikla: 8153156

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 3 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 435 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 100 °C
Ručno pritezanje kod sobne temperature	Da
Nazivni moment pritezanja	23 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	1,09 g
Pneumatski priključak	G1
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material stops	Aluminijum
Material seals	HNBR