

Uređaj za posluživanje

CDPX-X-B-W-10

Broj artikla: 8155215

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	282 mm
Dubina ugradnje	29 mm
Visina	197 mm
Dužina	34 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Merenje realnog vremena	Da
Podržani PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	<100 ppm at 25 °C
Broj boja	64 k
Prikaz	sa osvetljenjem pozadine
Vrsta prikaza	TFT boja
Svojstvo prikaza	Touchscreen
Veličina prikaza	10,1"
Rezervna baterija	Super capacitor
Područje pogonskog napona DC	10 ... 32 V
Rezolucija displeja	1024x600 pixels
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,38 A
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20 IP66
Note on degree of protection	IP20 rear IP66 front
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
Težina proizvoda	1.000 g
PLC-interface	RS485
USB interface	Da
Ethernet interface	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Softver programiranja	Designer Studio
CPU podaci	256 MB RAM