


# Adapter SASC-F5-A-M12-S

Broj dela: 8156703

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Odgovara standardu                                | EN 61076-2-101   |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC              | 0 V...30 V   |
| Opseg radnog pritiska DC                          | 0 V...30 V   |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)           | prema EU direktivi RoHS  |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)           | prema UK RoHS propisima  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 1 - mala izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovanе površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe                               | Klasa 4 prema ISO 14644-1  |
| Vrsta zaštite                                     | IP65   |
| Temperatura okruženja                             | -25 °C...85 °C   |
| Težina proizvoda                                  | 30 g   |
| Električni priključak 1, funkcija                 | Strana uređaja u polju   |
| Električni priključak 1, vrsta priključka         | Utičnica   |
| Električni priključak 1, izlaz kablova            | ravno  |
| Električni priključak 1, konstrukcija             | okrugli  |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja   | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101  |
| Električni priključak 1, broj polova/žica         | 5  |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile      | 4  |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja       | Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem rotirajuće  |
| Električna veza 1, kompatibilna vrsta montaže     | Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim   |
| Električna veza 1, zauzetost veze                 | Pin 1 = BN<br>Pin 2 = WH<br>Pin 3 = BU<br>Pin 4 = BK   |
| Električna veza 1, prikaz                         | bez  |
| Električni priključak 2, funkcija                 | Strana upravljanja   |
| Električni priključak 2, vrsta priključka         | Priključak   |

| Karakteristika                                  | Vrednost   |
|---|--|
| Električni priključak 2, izlaz kablova          | ravno  |
| Električni priključak 2, konstrukcija           | okrugli  |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101  |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 5  |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 4  |
| Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja     | Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem rotirajuće  |
| Električna veza 2, kompatibilna vrsta montaže   | Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim   |
| Električna veza 2, zauzetost veze               | Pin 1 = BN<br>Pin 3 = BU<br>Pin 4 = BK<br>Pin 5 = WH   |
| Električna veza 2, prikaz                       | bez  |
| Dužina kabla                                    | 0.3 m  |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 14 mm  |
| Prečnik kabla                                   | 4.5 mm   |
| Boja kućišta                                    | crno   |
| Napomena o materijalu                           | Ne sadrži hlorofluorougjenike<br>RoHS-usaglašen<br>ne sadrži kadmijum<br>bez halogena<br>bez fosforne kiseline |
| Materijal kućišta                               | TPE-U(PUR)   |