

# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-45-50

Broj artikla: 8158131

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost                                      |
|--|---|
| Veličina   | 45  |
| Hod  | 50 mm   |
| Reverzibilni zazor   | 0 µm  |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                   |
| Vodica   | Kuglično vođenje                              |
| Konstruktivna struktura  | Vodica  |
| Maks. ubrzanje   | 25 m/s <sup>2</sup>                           |
| Maks. brzina   | 1 m/s   |
| Klasa korozione otpornosti KBK   | 0 - No corrosion stress                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III                            |
| Mehanička zaštita  | IP40  |
| Temperatura okoline  | 0 ... 60 °C                                   |
| Maks. sila Fy  | 320 N   |
| Max. force Fy static   | 415 N   |
| Maks. sila Fz  | 320 N   |
| Max. force Fz static   | 415 N   |
| Maks. moment Mx  | 15 Nm   |
| Maks. moment Mx statički   | 19 Nm   |
| Maks. moment My  | 10 Nm   |
| Maks. moment My statički   | 12 Nm   |
| Maks. moment Mz  | 10 Nm   |
| Maks. moment Mz statički   | 12 Nm   |
| Sila premeštanja   | 2 N   |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm  | 342 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm   | 1.037 g                                       |
| Dodatna težine po 10 mm hoda   | 12,3 g  |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda  | 12,3 g  |
| Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke                          | 25 mm   |
| Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke | 4,3 mm  |
| Vrsta pričvršćenja   | sa unutrašnjim navojem                        |
| Materijal - napomena   | RoHS komformnost                              |
| Material of guide component  | Čelik za poboljšanje<br>tvrdno hromirano      |
| Material housing   | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano |
| Material yoke plate  | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano |