

Vrh pipete za jednokratnu upotrebu DHAP-20-TA1-P960S

Broj dela: 8160282

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zapremina	20 µl
Veličina posude	960
Dizajn	Prihvatni deo vrha pipete za 20...1000 µl Jednokratni vrh pipete proizvođača Festo
Vrsta pakovanja	Složeno
Biološko opterećenje	ATP: $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: slobodno DNA: <math>< 32</math> pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz jedinica/µl Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz jedinica/µl
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	5 °C...40 °C
Napomena u vezi sa temperaturom skladištenja	kratkotrajno za transport u pakovanju -25 °C ... 55 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 90 % nekondenzujući
Uslovi u okruženju	Atmosferski pritisak 80 ... 106 kPa
Temperatura okruženja	5 °C...40 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vrha pipete	PP