


# Priključna ploča VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SK

Broj artikla: 8161059

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost                |
|--------------------------------|-------------------------|
| Širina                         | 42 mm                   |
| Dužina                         | 107,3 mm                |
| Mera mreže                     | 41 mm                   |
| Maks. broj ventilskih mesta    | 4                       |
| Operating pressure MPa         | -0,09 ... 1 MPa         |
| Pogonski pritisak              | -0,9 ... 10 bar         |
| Pilot pressure MPa             | 0,3 ... 0,8 MPa         |
| Pritisak upravljanja           | 3 ... 8 bar             |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity                | VDMA24364 zone III      |
| Temperatura ležaja             | -20 ... 60 °C           |
| Temperatura okoline            | -5 ... 50 °C            |
| Težina proizvoda               | 175 g                   |
| Pneumatski priključak 1        | G1/4                    |
| Materijal - napomena           | RoHS komformnost        |
| Material of connecting plate   | Aluminijumski odlivak   |