


Beskontaktni prekidač SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Broj artikla: 8161169

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključivanja	1,5 µs
Vreme isključivanja	0,5 µs
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga DC	24 W
Pad napona	0,5 V
Otpornost na kratak spoj	ne
Područje pogonskog napona DC	6 ... 24 V
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	popreko
Boja izolacije	sivo
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Položaj ugradnje	proizvoljno
Boja kućišta	crno
Material housing	PA
Indikacija stanja	LED
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-4 ... 176 °F
Mehanička zaštita	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III