


Spojnica EAMD-56-56-32-23X27-U

Broj artikla: 8165048

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	32 mm
Prečnik 2 prihvata	23 mm
Veličina	56
Nazivna dužina	56 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	168 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	75 Nm
Težina proizvoda	429 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost