


# Spojnica EAMD-67-91-32-32X32-U

Broj artikla: 8165458

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	32 mm
Prečnik 2 prihvata	32 mm
Veličina	67
Nazivna dužina	91 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	858 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	180 Nm
Težina proizvoda	1.586 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost