


# Pripremna grupa MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Broj artikla: 8176522

Novo

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Manometar	sa manometrom
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Normalni nazivni protok	1.500 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Compatibility with ester oil not guaranteed
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	470 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu sa priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komformnost