

Exhaust protection VABD-D3-L-GN14

Broj artikla: 8177960

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-50 ... 60 °C
Težina proizvoda	3,8 g
Vrsta pričvršćenja	navojno sa spoljašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material vent screw	HP PA 12