

Exhaust protection VABD-D3-L-GN12

Broj artikla: 8177961

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|------------------------|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1,2 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 12 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Temperatura okoline | -50 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 14 g |
| Vrsta pričvršćenja | navojno sa spoljašnjim navojem |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material vent screw | HP PA 12 |