

# Prirubnički manometar PAGN-P-40-1M-G14-CPA

Broj dela: 8178626

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 MPa...1 MPa
Odgovara standardu	EN 837-1
Nominalna veličina manometara	40
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	2,5
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	ABS
Materijal providne ploče	SAN
Materijal pričvrstnog prstena	Čelik
Materijal vijaka	Čelik
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	80 g
Skala	Jednostavna skala