

# Prirubni manometar PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA

Broj artikla: 8178633

Novo

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Display range	0 ... 0,4 MPa
Odgovara standardu	EN 837-3
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 4 bar
Operating pressure	0 ... 58 psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	1
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	Čelik
Material screws	Čelik
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	120 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Jednostavna skala