


Priključni kabl NEBM-L15G24-ES-5-LE24

Broj dela: 8178803

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Težina proizvoda	510 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, vrsta priključka	4x utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka L15
Električni priključak 1, broj polova/žica	24
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	24
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	4x kabla
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	24
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	24
Nominalni radni napon DC	24 V
Zaštita	da
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	23.1 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	33 mm
Prečnik kabla	3.3 mm...4.6 mm
Struktura kabla	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Završeci žica	Završetak žice
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Nominalna visina primene	<= 2000 m NHN
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
KC oznaka	KC-EMV

Karakteristika	Vrednost
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal plašta kabla	PUR