

# Beskontaktni prekidač SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

Broj artikla: 8182046

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                             | Vrednost           |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Oblik                                                | Izrada bloka       |
| Materijal - napomena                                 | RoHS komformnost   |
| Merna veličina                                       | Pozicija           |
| Metod merenja                                        | magnetootporno     |
| Temperatura okoline                                  | -4 ... 176 °F      |
| Digitalni izlaz                                      | PNP                |
| Funkcija sklopnog elementa                           | Radni kontakt      |
| Vreme uključanja                                     | 4 μs               |
| Maks. izlazna struja                                 | 500 mA             |
| Maks. uklopna snaga DC                               | 12 W               |
| Pad napona                                           | 1 V                |
| Otpornost na kratak spoj                             | Da                 |
| Područje pogonskog napona DC                         | 6 ... 24 V         |
| Zaštita od zamene polova                             | Da                 |
| Electrical connection 1, connection type             | Kabl               |
| Electrical connection 1, connection technology       | otvoreni kraj      |
| Electrical connection 1, number of pins/wires        | 3                  |
| Odlazni smer, priključak                             | aksijalno          |
| Boja izolacije                                       | sivo               |
| Material cable sheath                                | PVC                |
| Vrsta pričvršćenja                                   | With mounting kit  |
| Položaj ugradnje                                     | proizvoljno        |
| Boja kućišta                                         | transparentno      |
| Material housing                                     | PA                 |
| Indikacija stanja                                    | LED                |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -4 ... 176 °F      |
| Mehanička zaštita                                    | IP67<br>NEMA 4     |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364 zone III |