

Beskontaktni prekidač SDBF-FES-1L-PU-K-N-M8

Broj artikla: 8182048

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključanja	4 μs
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	12 W
Pad napona	1 V
Otpornost na kratak spoj	Da
Područje pogonskog napona DC	6 ... 24 V
Zaštita od zamene polova	Da
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Boja izolacije	sivo
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	With mounting kit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Boja kućišta	transparentno
Material housing	PA
Indikacija stanja	LED
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-4 ... 176 °F
Mehanička zaštita	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III