

Montažna prirubnica adapter DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Broj dela: 8183117

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Odgovara standardu	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Dizajn	Adapterska montažna prirubnica
Spojno mesto za pozicioner i pojavu o poziciji odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 1 VDI/VDE 3845 veličina AA 2 VDI/VDE 3845 veličina AA 3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	100 g
Vrsta pričvršćenja	na prirubnici prem ISO 5211
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal montažnog držača	PA66, električno disipativan
Materijl montažne prirubnice	PA66, električno disipativan
Materijal navrtke	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal diska	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	Nerđajući čelik