


Piezo ventil VEP-XA-4-B-T32C-F-D31-2

Broj dela: 8184034

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	16 mm
Funkcija ventila	3-struki proporcionalni regulator pritiska zatvoren
Dizajn	Ventil na priključnoj ploči
Princip zaptivanja	meko
Vrsta aktiviranja	električni
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Pogodnost za vakuum	da
Smer strujanja	nije reverzibilno
Vrsta zaštite	IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 3 prema ISO 14644-1
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA66-GF30 TPE-U(PU)
Radni materijal zaptivki	NBR
Težina proizvoda	85.5 g
Nominalna širina	4 mm
Radni pritisak	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi
Nominalni radni napon DC	24 V
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
Relativna vlažnost vazduha	5%–90% nekondenzujući
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica
Pneumatski priključak: 4	Prirubnica
Pneumatski priključak 1	Prirubnica
Pneumatski priključak 3	Prirubnica

Karakteristika	Vrednost
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27