

Uložak NPQX-D-PC10-T18-P10

Broj dela: 8184511

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | Standard |
| Nominalna širina | 2.5 mm |
| Dubina umetanja creva | 11.7 mm |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca | bez zaptivke |
| Ugradni položaj | vodoravno |
| Oblik | ravni oblik |
| Veličina posude | 10 |
| Dizajn | Push-Pull princip |
| Radni pritisak | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 2 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa stezaljkom za držanje |
| Pneumatski priključak 1 | Uložak 10 mm |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8" |
| Boja otpuštajućeg prstena | plavo |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | PA-ojačan |