


Cartridge NPQX-D-PC12-T532-P10

Broj artikla: 8184512
Novo

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 2,6 mm |
| Tubing insertion depth | 15 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | O-prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1,24 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa štupaljkom za držanje |
| Pneumatski priključak 1 | Cartridge 12 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32" |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PA ojačan |
| Material o-ring | HNBR |
| Material of tubing seal | HNBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerdajući |