


Cartridge NPQX-D-PC12-T516-P10

Broj artikla: 8184513
Novo

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	6 mm
Tubing insertion depth	15,2 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	O-prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,92 g
Vrsta pričvršćenja	sa štipaljkom za držanje
Pneumatski priključak 1	Cartridge 12 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16"
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan
Material o-ring	HNBR
Material of tubing seal	HNBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerdajući