

Priključni blok VABS-P4-8S-G18

Broj dela: 8186785

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	12 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Posebne karakteristike	kompatibilno sa kiseonikom prema DIN EN 1797
Dizajn	Smer priključivanja bočno
Maks. broj mesta za ventile	1
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Radni medij	Inertni gasovi Vazduh Kiseonik
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem maksimalna veličina čestice 10 µm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-40 °C...80 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	40 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana