


Priključna baza VABS-K3-16S-20-M5-P

Broj dela: 8187601

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Veličina konstrukcije | 16 |
| Nominalna širina | 2 mm |
| Veličina ventila | 16 mm |
| Fluidna konekcija | Unutrašnji navoj M5 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Smer priključivanja bočno |
| Maks. broj mesta za ventile | 1 |
| Smer strujanja | reverzibilno |
| Radni medij | Tečni mediji Gasovitu mediji |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...70 °C |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |
| Temperatura medija | 0 °C...50 °C |
| Temperatura okruženja | 0 °C...50 °C |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.3 Nm |
| Maks. obrtni momenat pritezanja priključka | 0.5 Nm |
| Maks. obrtni momenat pritezanja | 0.6 Nm |
| Težina proizvoda | 9 g |
| Vrsta priključenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom |
| Vrsta pričvršćivanja ventila | sa unutrašnjim navojem |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | PEEK |