


# Kočni otpornik CACR-LE2-6-W60-V

Broj dela: 8189339

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost   |
|--|--|
| Ugradni položaj                                | slobodna konvekcija<br>vertikalno                              |
| Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V  | 2000 Ws  |
| Impulsna energija kočionog otpornika pri 780 V | 2000 Ws  |
| Kapacitet pr 35% ED i na 20°C                  | 180 W  |
| Nominalna snaga kočionog otpornika             | 60 W   |
| Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V    | 60 W   |
| Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V    | 60 W   |
| Vrednost otpora                                | 6 Ohm  |
| Dozvola  | c UL us - Recognized (OL)                                      |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-Zona III   |
| Maks. površinska temperatura                   | 250 °C   |
| Napomena za površinsku temperaturu             | Specifikacija nominalne snage, pri 50% nominalne snage: 165 °C |
| Vrsta zaštite                                  | IP54   |
| Temperatura okruženja                          | -40 °C...40 °C   |
| Težina proizvoda                               | 150 g  |
| Vrsta pričvršćenja                             | sa prolaznim otvorom   |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen   |