


Adapter ploča VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Broj dela: 8189576

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	180 240 300 360 480 700 720 900
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Adapter za zakretni pogon
Priključak ventila odgovara standardu	VDI/VDE 3845-1
Radni pritisak	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	-40 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	2530 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	Dizajn priključnih ploča, Airing
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak: 4	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane (20 µm)
Radni materijal zaptivki	EPDM NBR

Karakteristika	Vrednost
Materijal kućišta	Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane (20 µm)
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući