

# Exhaust plate

## VABF-XA-12-M1-C

Broj artikla: 8191741  
Novo

FESTO

### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pritisak pucanja	17 bar
Standard flow rate	5.200 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	95 dB(A)
Sound power level at a distance of 1 m	106 dB(A)
Težina proizvoda	24,9 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan
Material silencer	PE