


Sklop kuglastog ventila VAPB-A-1/4-F-40-F03-PB20

Broj dela: 8191926

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Montaža voda
Priključak armature	Rp1/4
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Raspored otvora na priрубnici	F03
Nominalna širina DN	15
Funkcija ventila	2/2
Smer strujanja	reverzibilno
Radni pritisak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Nominalni pritisak armature PN	40
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN	5 Nm
Na osnovu standarda	EN 10226-1
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti ostali mediji za protok na zahtev
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-10 °C...200 °C
Protok Kv	5.9 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing, niklovani

Karakteristika	Vrednost
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Materijal utičnice	PTFE
Radni materijal zaptivki	HNBR PTFE
Materijal kuglice	Mesing tvrdo hromirano
Broj materijala kuglice	2.0401 CW614N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	1920 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji