


# Nepovratni ventil VBNF-CBA-Q4-Q4

Broj dela: 8193271

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila                                 | Nepovratna funkcija                                     |
| Pneumatski priključak 1                          | QS-4  |
| Pneumatski priključak: 2                         | QS-4  |
| Priključak upravljačkog vazduha 21               | QS-4  |
| Vrsta aktiviranja                                | ručno   |
| Normalni nominalni protok                        | 120 l/min   |
| Radni pritisak                                   | 1 MPa<br>10 bar   |
| Upravljački pritisak                             | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar<br>29 psi...145 psi   |
| Temperatura okruženja                            | -10 °C...60 °C  |
| Materijal kućišta                                | PBT   |
| Boja kućišta                                     | sivo  |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan   |
| Vrsta aktiviranja upravljane nepovratne funkcije | pneumatski  |
| Ručna funkcija odzračivanja                      | impulsno  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | 0.2 bar...10 bar  |
| Normalni protok 1->2 (6-0)                       | 210 l/min   |
| Normalni nominalni protok 1->2 (6-5)             | 130 l/min   |
| Uklonno vreme isklj.                             | 9 ms  |
| Uklonno vreme uklj                               | 6 ms  |
| Zaštita od eksplozije                            | Zona 2 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)                         |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 2 - umerena izloženost koroziji                         |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura skladištenja                         | -20 °C...70 °C  |
| Temperatura medija                               | -10 °C...60 °C  |
| Upravljački medijum                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Težina proizvoda                                 | 23.8 g  |

| <b>Karakteristika</b>          | <b>Vrednost</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| Materijal poklopca             | ES-BE<br>PBT    |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen  |
| Radni materijal zaptivki       | NBR             |
| Materijal otpuštajućeg prstena | POM             |