



# Precizni regulator pritiska LRP-1/4-0.7-F1A

Broj artikla: 8196140  
Novo

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljani precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,05 ... 0,7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,02 bar
Normalni nazivni protok	800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	310 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum