

Poklopac NEAU-AK-M8

Broj dela: 8196625

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	10 mm
Visina	11 mm
Veličina konstrukcije	M8x1
Oblik	Čep
Vrsta pričvršćenja	zavrtnuto
Težina proizvoda	4.8 g
Veličina posude	8
Električni priključak	Utičnica
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	PBT
Ugradni položaj	Proizvoljan
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Protivpožarna provera	UL94 V-0
Boja	crno