


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D40-60P-G2

Broj dela: 8197493

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	51 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	340 g
Kod interfejsa aktuatora	D40 D40C
Kod interfejsa motora ln	60P 60PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen