

Komplet za pokrov VAVC-F12-SCC-20-P

Broj dela: 8201222

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina DN	20
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Medij	Para Hidraulična tečnost na bazi mineralnih ulja Inertni gasovi Mineralno ulje Voda fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm neutralne tečnosti
Napomena o mediju	Gasoviti mediji su dozvoljeni samo u slučaju prostrujavanja preko ležišta ventila.
Temperatura medija	100 °C...230 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	363 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vretenaste zaptivke	PTFE
Materijal utičnice	PEEK