

Sklop vodice FEN-12/16-80-KF

Broj dela: 8204026

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12/16
Hod	80 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vođica kuglice
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	520 N
Maksimalna statična sila Fy	830 N
Maksimalna sila Fz	520 N
Maksimalna statična sila Fz	830 N
Maks. momenat Mx	12 Nm
Maks. momenat Mx, statički	20 Nm
Maks. momenat My	7 Nm
Maks. momenat My, statički	12 Nm
Maks. momenat Mz	7 Nm
Maks. momenat Mz statički	12 Nm
Sila pomeranja	15 N
Pokretna masa	257 g
Težina proizvoda	525 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana