


# Sklop vodice FENG-50-250-GF

Broj dela: 8204080

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Hod	250 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Klizno vođenje
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila pomeranja	50 N
Pokretna masa	2614 g
Težina proizvoda	5390 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	visokolegirani čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana