

Prst hvataljke HAFH-B30-16-45-N

Broj dela: 8207226

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	za hvataljku
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	42 g
Vrsta pričvršćenja	pričvršćeno na hvataljku
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čeljusti hvataljke	Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana
Materijal kapice	POM
Materijal ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal centrirajućeg pina	Čelik
Materijal hvataljke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana