


Aksijalni kit EAMM-A-X22-42A

Broj dela: 8210057

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	0.95 Nm
Težina proizvoda	60 g
Kod interfejsa aktuatora	X22
Kod interfejsa motora In	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen